




停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 40
當前負載總數最大值	[A]	4

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4
---------	-----------

輸出

電氣設計	PNP
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 10...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000
短路保護	是
電流單獨的	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-8.0
AS-i I/O配置	[hex] 8



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DO T C

AS-i ID代碼	[hex]	0
-----------	-------	---

機械技術數據

安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝
材質	PA; PVC

顯示器/操作件


顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	短路	LED, 紅色

注釋

注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	致動器電源 +24V
E-	致動器電源 0V
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4