


# AC2726



## AS-Interface印刷電路板模塊

Circuit board

停產產品 - 存檔登錄



### 應用

應用 應用於板面安裝的外殼

### 電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	< 200
當前負載總數最大值 [A]	0.18
Watchdog集成看門狗電路	是

### 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4

### 輸入

數字輸入數	4
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	20...30
輸入電流負載最大值 [mA]	180
輸入電流高 [mA]	> 1.5
輸入電流低 [mA]	< 5
數字輸入保護短路	是

### 輸出

電氣設計	PNP
數字輸出數量	4
電壓範圍DC [V]	30...18
每個輸出最大電流負載 [mA]	100; (請注意應用於所有輸入及輸出的電流負載)
短路保護	是
緻動器電源輸出	AS-i

### 工作條件

環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 00

### 認證/測試

EMC電磁兼容 EN 50295



## AS-Interface印刷電路板模塊

Circuit board

AS-i分類						
AS-i版本	2.1					
擴展尋址模式	否					
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4					
AS-i Profil	S-7.0.F					
AS-i I/O配置 [hex]	7					
AS-i ID代碼 [hex]	0.F					
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3	
	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4	
	輸出	O-1	O-2	O-3	O-4	
參數位	參數位	功能				
	P0	不接線				
	P1	不接線				
	P2	不接線				
	P3	不接線				

機械技術數據	
重量 [g]	28.7

注釋	
注釋	AS-i模塊是應用於AS-i從站的印刷電路板，經由AS-i供給。 如果AS-i電纜沒有通信，那麼看門狗(watchdog)電路功能輸出關閉。
包裝單位	1 件數

## 電氣連接

螺絲接線端子：

1	AS-i +
2	AS-i -
3	off
4	+
5	0V
6	輸出 4
7	輸入 4
8	0V
9	輸出 3
10	輸入 3
11	0V
12	輸出 2
13	輸入 2
14	0V
15	輸出 1
16	輸入 1
17	+
18	n.c.