




停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	60
當前負載總數最大值	[A]	6
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 繼電器輸出數: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	18...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		否

輸出

電氣設計		AS-i
電壓範圍DC	[V]	24
電壓範圍AC	[V]	240
每個輸出最大電流負載	[mA]	2500

AC2807



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO R C

繼電器輸出數		4
短路保護		否
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
機械技術數據		
安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝	
材質	PA; PVC	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
附件		
附件(可選)	公母接頭:, E70198	
注釋		
包裝單位	1 件數	




AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO R C

電氣連接

COMBICON:

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
L1	外部電源 - (DC) / L1 (AC)
N	外部電源 - (DC) / N (AC)
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4