


AC2950



AS-i分線模塊

ProcessLine 4SB IP69K



根據版本不同，某些LED不啟動



應用		
設計	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
電氣數據		
防護等級	III	
過電流檢測	是; (4400 mA ± 200 mA)	
AS-i操作		
工作電壓	[V]	18...31.6 DC; (AS-i)
電流損耗	[mA]	4000; (AS-i)
附加電源	[V]	15...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link操作		
工作電壓	[V]	20...30 DC; (US)
電流損耗	[mA]	4000; (US)
附加電源	[V]	20...30 DC; (UA)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (UA)

AC2950



AS-i分線模塊

ProcessLine 4SB IP69K

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (運行帶不鏽鋼保護蓋: IP 69K)	
防護等級 (NEMA 250)	6P	
污染度	2	
化學介質	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	379

機械技術數據		
重量	[g]	284.8
尺寸	[mm]	152 x 59.3 x 38.4
材質	外殼: PA 灰色; 連接器: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)	

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色 AS-i / AUX / US / UA
	故障	LED, 紅色

電氣連接	
模塊連接	M12

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - Power IN

連接器: M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 0.6...0.8 Nm



AS-i操作	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +



AS-i分線模塊


ProcessLine 4SB IP69K

IO-Link操作

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

電氣連接 - Power OUT

連接器： M12; 編碼： A; 旋緊扭矩： 0.6...0.8 Nm



AS-i操作 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link操作 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.