


AC2951



AS-i分線模塊

ProcessLine 8SB IP69K



根據版本不同，某些LED不啟動



應用		
設計		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
應用		應用於食品工業的衛生及潮濕環境
電氣數據		
防護等級		III
過電流檢測		是; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i操作		
工作電壓	[V]	18...31.6 DC; (AS-i)
電流損耗	[mA]	4000; (AS-i)

AC2951



AS-i分線模塊

ProcessLine 8SB IP69K

附加電源	[V]	15...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link操作		
工作電壓	[V]	20...30 DC; (US)
電流損耗	[mA]	4000; (US)
附加電源	[V]	20...30 DC; (UA)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (UA)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (運行帶不鏽鋼保護蓋: IP 69K)
防護等級 (NEMA 250)		6P
污染度		2
化學介質	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	379
機械技術數據		
重量	[g]	391.2
尺寸	[mm]	208 x 59.3 x 38.4
材質		外殼: PA 灰色; 連接器: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色 AS-i / AUX / US / UA
	故障	LED, 紅色
電氣連接		
模塊連接		M12
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - Power IN		
連接器: M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 0.6...0.8 Nm		



AS-i分線模塊

ProcessLine 8SB IP69K

AS-i操作


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link操作

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

電氣連接 - Power OUT

連接器: M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 0.6...0.8 Nm



AS-i操作 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link操作 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.