


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5211

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 135
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2
---------	---------------------

輸入

數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------



AS-Interface 模塊

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

電壓範圍DC	[V]	24; (根據PELV標準; 經由M12連接器)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
繼電器輸出數		2
短路保護		否
電流單獨的		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i分類					
AS-i Profil		S-3.0			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	0			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	O-3	O-4
	插腳	2+4	2+4	4	4

機械技術數據	
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質	PBT

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色

注釋	
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。
包裝單位	1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針, FK / PG:

連接器: M12; 編碼: A

連接器: M12; 編碼: A



1	外部電源 +
3	外部電源 -
	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-