




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5213

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 35
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數：4
---------	----------

輸出

電氣設計		AS-i
電壓範圍DC	[V]	24;（根據PELV標準; 經由M12連接器）
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
繼電器輸出數		4
短路保護		否
電流單獨的		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------



AS-Interface 模塊

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

AS-i分類					
AS-i Profil		S-8.0			
AS-i I/O配置		[hex]8			
AS-i ID代碼		[hex]0			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4
機械技術數據					
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面			
材質		PBT			
顯示器/操作件					
顯示	操作			LED, 綠色	
	功能			LED, 黃色	
注釋					
包裝單位		1 件數			
電氣連接					
模塊下部的接點針 , FK / PG:					
連接器: M12; 編碼: A					
連接器: M12; 編碼: A					
 1 外部電源 + 3 外部電源 -					