

AC2005




AS-Interface模塊

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5205

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 235

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
------	------	----------

AC2005



AS-Interface 模塊

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i 分類

AS-i Profil	S-0.0
-------------	-------

AS-i I/O配置 [hex]	0
------------------	---

AS-i ID代碼 [hex]	0
-----------------	---

AS-i認證	01302
--------	-------

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4

機械技術數據

安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面
------	-----------------

材質	PBT
----	-----

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
----	----	---------

功能	LED, 黃色
----	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 內部橋接
	感測器電源 L-