

# AC2006




## AS-Interface模塊

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5215

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 標籤



### 電氣數據

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 工作電壓 | [V]  | 26.5...31.6 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 135          |

### 總的輸入/輸出

|         |          |
|---------|----------|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4 |
|---------|----------|

### 輸入

|           |             |
|-----------|-------------|
| 數字輸入數     | 4; (2 x 2)  |
| 數字輸入輸入電路  | PNP         |
| 輸入感測器電源   | AS-i        |
| 電源        | [V] 20...30 |
| 輸入電流負載最大值 | [mA] 100    |
| 輸入電流高     | [mA] > 5    |
| 輸入電流低     | [mA] < 1.5  |
| 開關級別高     | [V] > 10    |
| 數字輸入保護短路  | 是           |

### 輸出

|      |      |
|------|------|
| 電氣設計 | AS-i |
|------|------|

### 工作條件

|      |               |
|------|---------------|
| 環境溫度 | [°C] -25...85 |
|------|---------------|



## AS-Interface 模塊

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

|        |       |
|--------|-------|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
|--------|-------|

## 認證/測試

|          |          |
|----------|----------|
| EMC 電磁兼容 | EN 50295 |
|----------|----------|

## AS-i 分類

|             |       |
|-------------|-------|
| AS-i Profil | S-0.0 |
|-------------|-------|

|             |         |
|-------------|---------|
| AS-i I/O 配置 | [hex] 0 |
|-------------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| AS-i ID 代碼 | [hex] 0 |
|------------|---------|

|     |     |       |       |       |       |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 數據位 | 數據位 | D0    | D1    | D2    | D3    |
|     | 插座  | I-1/2 | I-1/2 | I-3/4 | I-3/4 |
|     | 插腳  | 4     | 2     | 4     | 2     |

## 機械技術數據

|      |                    |
|------|--------------------|
| 安裝方式 | 扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面 |
|------|--------------------|

|    |     |
|----|-----|
| 材質 | PBT |
|----|-----|

## 顯示器/操作件

|    |    |         |
|----|----|---------|
| 顯示 | 操作 | LED, 綠色 |
|    | 功能 | LED, 黃色 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A

