

AC2010




AS-Interface 照明按鈕模塊

Moduloberteil aktiv,

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2018

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 按鈕 / LED 綠色
- 3 按鈕 / LED 紅色



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 55

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-3.F
AS-i I/O配置	[hex] 3
AS-i ID代碼	[hex] F

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
按鈕		2	1	-	-
LED		-	-	2	1



AS-Interface照明按鈕模塊

Moduloberteil aktiv,

機械技術數據	
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面
材質	PBT
注釋	
注釋	按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。
	外殼和按鈕都可標記。
包裝單位	1 件數
電氣連接	
模塊下部的接點針，FK / PG:	