




AS-Interface 照明按鈕模塊

Moduloberteil aktiv,

停產產品 - 存檔登錄



- 1 標籤
- 2 按鈕 / LED 藍色
- 3 按鈕 / LED 藍色



電氣數據					
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC			
電流損耗	[mA]	< 55			
輸出					
電氣設計		AS-i			
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...60			
外殼防護等級		IP 67			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 50295			
AS-i分類					
AS-i Profil		S-3.F			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	F			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	按鈕	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
機械技術數據					
安裝方式		扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面			
材質		PBT			

**AS-Interface**照明按鈕模塊

Moduloberteil aktiv,

注釋

注釋

按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。

外殼和按鈕都可標記。

包裝單位

1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG: