AC2014

AS-Interface模塊

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC5211

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 標籤

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 135
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		否
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		数字輸入數: 2; 数字輸出數量: 2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i

AC2014

AS-Interface模塊

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

數字輸出數量		2
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	24;（根據PELV標準；經由M12連接器）
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
短路保護		是
電流單獨的		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295

AS-i分類

AS-i Profil		S-3.0				
AS-i I/O配置	[hex]	3				
AS-i ID代碼	[hex]	0				
AS-i認證		04201				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		插座	I-1	I-2	O-3	O-4
		插脚	2+4	2+4	4	4

機械技術數據

安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質	PBT

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色

注釋

注釋	輸入和輸出不允許連接電流 。
包裝單位	1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器： M12; 編碼： A

連接器： M12; 編碼： A

1	外部電源 +
3	外部電源 -
	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-