




AS-Interface照明按鈕模塊

EMS Module 2BI 2LO

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2086

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 按鈕 / LED
- 3 按鈕 / LED



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

55

輸入

輸入感測器電源

AS-i

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...60

外殼防護等級

IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 50295

AS-i分類

AS-i版本

2.1

擴展尋址模式

否

AS-i主站配置文件

M2; M3; M4

AS-i Profil

S-3.F.F



AS-Interface照明按鈕模塊

EMS Module 2BI 2LO

AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	F.F			
AS-i認證		04801			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	按鈕	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

機械技術數據

重量	[g]	100.6
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面	
材質	PBT	

顯示器/操作件

顯示	按鈕	2 x LED, 白色
----	----	-------------

附件

供貨範圍	保護板支持: 2	
	顏色插入物: 2, 紅色	
	2, 綠色	
	2, 黃色	
	2, 藍色	
	2, 白色	

注釋

注釋	按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。	
	外殼和按鈕都可標記。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

模塊下部的接點針, FK / PG:		
--------------------	--	--