

AC2030




AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2042

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 軟管連接 Ø 8 mm
- 2 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 150
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 氣動輸出數: 2
---------	--------------------

輸入

數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 3
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

氣動輸出數		2				
工作條件						
環境溫度		[°C]	0...55			
注意環境溫度		採用特殊壓縮空氣處理：< 0 °C				
外殼防護等級		IP 65				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-3.F				
AS-i I/O配置		[hex]	3			
AS-i ID代碼		[hex]	F			
AS-i認證		10501				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		總的輸入/輸出	I-1	I-2	O-3	O-4
機械技術數據						
安裝方式		螺釘安裝				
材質		PBT				
氣動系統		2 x 3/2電磁閥				
工作壓力範圍		[bar]	2...8			
工作壓力範圍		[MPa]	0.2...0.8			
6/5 bar時的空氣量		[l/min]	350			
6/0 bar時的空氣量		[l/min]	550			
允許的壓縮空氣		已過濾 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油				
管件		Legris LF 3000/8				
排氣		排氣				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色	
		功能			LED, 黃色	
注釋						
注釋		請參見“下載”下方關於壓縮空氣和EMC/ESD的備注				
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
模塊下部的接點針，FK / PG:						
連接器：M12; 編碼：A						
