


# AC2032



## AS-Interface通用模塊

EMS/Module/4DI/CCT



1 標籤



<b>應用</b>	
應用	現場安裝
<b>電氣數據</b>	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	200
<b>總的輸入/輸出</b>	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
<b>輸入</b>	
數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	20...30
輸入電流負載最大值 [mA]	160
輸入電流高 [mA]	> 5
輸入電流低 [mA]	< 3
開關級別高 [V]	> 10
數字輸入保護短路	是
<b>工作條件</b>	
環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 65
<b>認證/測試</b>	
EMC電磁兼容	EN 50295

# AC2032



## AS-Interface通用模塊

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i分類					
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.0.F				
AS-i I/O配置 [hex]	0				
AS-i ID代碼 [hex]	0.F				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	分配	I-1	I-2	I-3	I-4
機械技術數據					
重量 [g]	182				
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面				
材質	PA 6-GF30; 不鏽鋼(1.4305/303)				
顯示器/操作件					
顯示	操作				LED, 綠色
	故障				LED, 紅色
	功能				LED, 黃色
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
注釋					
包裝單位	1 件數				
電氣連接					
籠型卡箍: 模塊下部的接點針, FK / PG:					