




停產產品 - 存檔登錄



1 標籤



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 50
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
輸入感測器電源		AS-i
輸入電流高	[mA]	3...5
輸入電流低	[mA]	0.5...1
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-0.F
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代碼	[hex]	F



AS-Interface通用模塊

EMS/Module/4DI/CCT

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	分配	I-1	I-2 /	I-3	I-4
參數位	參數位	功能			
	P0	感測器監測	: I1	無效	* / 已啟用
	P1	感測器監測	: I2	無效	* / 已啟用
	P2	感測器監測	: I3	無效	* / 已啟用
	P3	感測器監測	: I4	無效	* / 已啟用

機械技術數據

安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面
材質	PA 6-GF30; 不鏽鋼(1.4305/303)

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

籠型卡箍:

模塊下部的接點針, FK / PG: