

AC2034




AS-Interface通用模塊

EEMS/Module/4DO/I/CCT

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2035

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 60
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：4
---------	----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 24; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000
短路保護	是
電流單獨的	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...60
外殼防護等級	IP 65



AS-Interface通用模塊

EEMS/Module/4DO/I/CCT

認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-8.0				
AS-i I/O配置		[hex]8				
AS-i ID代碼		[hex]0				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		名稱	O-1	O-2	O-3	O-4
參數位		參數位	功能			
		P0	應用於所有輸出 watchdog整合看門狗電路	:	已啟用	* / 無效
		P1	不接線			
		P2	不接線			
		P3	不接線			
機械技術數據						
安裝方式		扁平電纜或SC下部模塊的AS-i介面				
材質		PA 6-GF30; 不鏽鋼(1.4305/303)				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色	
		功能			LED, 黃色	
注釋						
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
籠型卡箍:						
模塊下部的接點針, FK-E / PG:						