

AC2038




AS-Interface 模塊

EMS-Module 4DI M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5205

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 235

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	NPN
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度	[°C] -25...85
------	---------------

AC2038



AS-Interface 模塊

EMS-Module 4DI M12

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 50295
----------	----------

AS-i 分類

AS-i Profil	S-0.0
-------------	-------

AS-i I/O 配置	[hex]	0
-------------	-------	---

AS-i ID 代碼	[hex]	0
------------	-------	---

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4

機械技術數據

安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面
------	--------------------

材質	PBT
----	-----

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
----	----	---------

	功能	LED, 黃色
--	----	---------

注釋


注釋	模塊可以變更地址至15次
----	--------------

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A



連接

