

# AC2054




## AS-Interface CompactLine 模塊

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5224

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



### 電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	135
當前負載總數最大值	[A]	0.09
Watchdog集成看門狗電路		是

### 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
---------	---------------------

### 輸入

數字輸入數	2
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 90
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 1.5

# AC2054



## AS-Interface CompactLine 模塊

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

開關級別高	[M]	> 10			
數字輸入保護短路		是			
<b>輸出</b>					
電氣設計		AS-i			
數字輸出數量		2			
每個輸出最大電流負載	[mA]	90			
短路保護		是			
電流單獨的		否			
<b>工作條件</b>					
環境溫度	[°C]	-25...85			
外殼防護等級		IP 67			
<b>認證/測試</b>					
EMC電磁兼容	EN 50295				
<b>AS-i 分類</b>					
AS-i Profil		S-3.F			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	F			
AS-i認證		04201			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	IN1	IN2	IN2	OUT4
	插腳	2+4	4	2	4
<b>機械技術數據</b>					
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT				
<b>顯示器/操作件</b>					
顯示	操作	LED, 綠色			
	功能	LED, 黃色			
<b>注釋</b>					
注釋	帶MOVISWITCH端口的上部模塊可做為SEW電動機驅動的接口使用。				
	插座S2的端口包括組合的輸出和輸入，應用於打開和關閉電機。				
	出現超載時的反饋。				
	插座1附加的輸入和插座4的輸出也可以使用。				
包裝單位	1 件數				

# AC2054



## AS-Interface CompactLine 模塊

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

### 電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A

連接器：M12; 編碼：A



1	供電 L+
2	開關輸出 3 有效感應
3	供電 L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	數據輸入 2 就緒 輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-