

AC2086




AS-Interface照明按鈕模塊

c2S-Module 2BI 2LO

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC2396

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 LED
- 3 按鈕 2 / LED 2
- 4 按鈕 1 / LED 1



應用	
設計	顏色插入物, 可接線
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	55
輸入	
輸入感測器電源	AS-i
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
存儲溫度 [°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 50295
AS-i分類	
AS-i版本	2.1

AC2086



AS-Interface照明按鈕模塊

c2S-Module 2BI 2LO

擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	B				
AS-i ID代碼 [hex]	A.E				
AS-i認證	49201				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	按鈕	-	-	1	2

機械技術數據	
重量 [g]	104
安裝方式	扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面
材質	PBT

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	按鈕	2 x LED, 白色

附件	
供貨範圍	保護板支持: 2
	顏色插入物: 2, 紅色
	2, 綠色
	2, 黃色
	2, 藍色
2, 白色	

注釋	
注釋	按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。 外殼和按鈕都可標記。
包裝單位	1 件數

電氣連接	
模塊下部的接點針, FK / PG:	