
# AC2207

## AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停產產品 - 存檔登録




1 編址插座

| | | |
|---|---|---|
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | 26.5...31.6 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 235 |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4 |
| Watchdog集成看門狗電路 | | 是 |
| **總的輸入/輸出** | | |
| 輸入和輸出總數 | | 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4 |
| **輸入** | | |
| 數字輸入數 | | 4; (雙向的) |
| 數字輸入輸入電路 | | PNP |
| 輸入感測器電源 | | AS-i |
| 電源 | [V] | 20...30 |
| 輸入電流負載最大值 | [mA] | 200 |
| 輸入電流高 | [mA] | > 5 |
| 輸入電流低 | [mA] | < 1.5 |
| 開關級別高 | [V] | > 10 |
| 數字輸入保護短路 | | 是 |
| **輸出** | | |
| 電氣設計 | | AS-i |
| 數字輸出數量 | | 4 |
| 電路 | | PNP |

# AC2207

## AS-Interface控制櫃模塊

**Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電壓範圍DC | [V] | 10...30; （根據PELV標準） | |
| 每個輸出最大電流負載 | [mA] | 1000 | |
| 短路保護 | | 是 | |
| 電流單獨的 | | 是 | |
| **工作條件** | | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...80 | |
| 外殼防護等級 | | IP 00; IP 20 | |
| **認證/測試** | | | |
| EMC電磁兼容 | | EN 50295 | |
| **AS-i分類** | | | |
| AS-i Profil | | S-7.0 | |
| AS-i I/O配置 | [hex] | 7 | |
| AS-i ID代碼 | [hex] | 0 | |
| AS-i認證 | | 05001 | |
| **機械技術數據** | | | |
| 安裝方式 | | DIN軌道安裝 | |
| 材質 | | PA; PVC | |
| **顯示器/操作件** | | | |
| 顯示 | | 開關狀態 | LED, 黃色 |
| | | 操作 | LED, 綠色 |
| **注釋** | | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 | |
| **電氣連接** | | | |

螺絲接線端子:

連接

