AC2210


AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC2257

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 編址插座

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 235
當前負載總數最大值	[A]	6
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4; (雙向的)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i

AC2210

AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

數字輸出數量		4
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	10...30; （根據PELV標準）
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
AS-i認證		05001
機械技術數據		
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PA; PVC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		

