AC2216


AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (C) C IP20

該產品即將/已停產

替代產品: AC3216

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 4
應用		
應用		控制櫃安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	10...53; (外部電源)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	53; (帶外部電源: 28 mA)
反相保護		是
附加電源	[V]	24 DC
附加電源		可選
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 4
輸入		
輸入感測器電源		AS-i / AUX
類比輸入數		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
類比輸入(電流)	[mA]	4...20
類比輸入防止短路		否

AC2216

AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (C) C IP20

類比輸入的分辨率		16 (1 bit = 1 µA)	
精度/偏差			
測量誤差	［終值的百分比］	0,5	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...70	
存儲溫度	[°C]	-20...85	
外殼防護等級		IP 20	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 50295	
AS-i分類			
AS-i編址		編址插座	
擴展尋址模式		否	
AS-i主站配置文件		M3; M4	
AS-i Profil		S-7.3.E	
AS-i I/O配置	[hex]	7	
AS-i ID代碼	[hex]	3.E	
機械技術數據			
重量	[g]	167.5	
安裝方式		DIN軌道安裝	
材質		PA 6.6	
顯示器/操作件			
顯示		操作	LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX
		故障	LED, 紅色
		功能	LED, 黃色 通道 1...4
附件			
附件(可選)		公母接頭	
注釋			
包裝單位		1 件數	

AC2216


AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (C) C IP20

電氣連接

COMBICON:

連接



I+	感測器電源 +24V
C1...4	類比輸入 電流
I-	感測器電源 0V
0V	類比輸入 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部的感測器電源 +24V
E-	外部的感測器電源 0V