

AC2217




AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (V) C IP20

該產品即將/已停產

替代產品：AC3217

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	10...53; (外部電源)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	53; (帶外部電源: 28 mA)
反相保護		是
附加電源	[V]	24 DC
附加電源		可選

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 類比輸入數: 4

輸入

輸入感測器電源		AS-i / AUX
類比輸入數		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
類比輸入(電壓)	[V]	0...10
類比輸入防止短路		否
類比輸入的分辨率		16 (1 bit = 1 mV)

AC2217



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (V) C IP20

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	120
AS-i分類		
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.E
機械技術數據		
重量	[g]	168.5
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PA 6.6
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色 通道 1...4
注釋		
包裝單位		1 件數



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AI (V) C IP20

電氣連接

COMBICON:

連接

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	感測器電源 +24V
V1...4	類比輸入 電壓
I-	感測器電源 0V
0V	類比輸入 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部的感測器電源 +24V
E-	外部的感測器電源 0V