


AC2250



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C



- 1 標籤
- 2 編址插座
- 3 DIN軌道適配器



應用

應用	控制櫃安裝
----	-------

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
------	------	----------



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)				
海拔高度最大值	[m]	2000				
外殼防護等級		IP 20				
污染度		2				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[年]	391				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證		35401				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
機械技術數據						
重量	[g]	136				
安裝方式		DIN軌道安裝				
材質		PC-GF20				
顯示器/操作件						
顯示		開關狀態	LED, 黃色 I1...I4			
		操作	LED, 綠色 AS-i			
		故障	LED, 紅色			
附件						
附件(可選)		連接件				
注釋						
注釋		請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位		1 件數				



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

電氣連接

排針：

連接

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4