


# AC2252



## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DO T C



- 1 標籤
- 2 編址插座
- 3 DIN軌道適配器



### 應用

應用 控制櫃安裝

### 電氣數據

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 工作電壓 [V]         | 26.5...31.6 DC    |
| AS-i電流損耗最大值 [mA] | 50                |
| 附加電源 [V]         | 20...30 DC; (AUX) |
| 其它電源的最大電流消耗 [mA] | 4000; (AUX)       |
| Watchdog集成看門狗電路  | 是                 |

### 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 數字輸出數量: 4

### 輸出

|                 |   |
|-----------------|---|
| 數字輸出數量          | 4   |
| 電路              | PNP   |
| 電壓範圍DC [V]      | 20...30; (AUX)  |
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000; (採用種類DC-12: 700 mA; 採用種類DC-13( 電磁鐵控制 ): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| 最大輸出負載總電流 [A]   | 4   |
| 短路保護            | 是   |
| 電流單獨的           | 是   |
| 緻動器電源輸出         | AUX   |



## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DO T C

| 工作條件        |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
|-------------|--|------|-----------------|-----|-------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 環境溫度        | [°C] -25...70  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 允許最大的相對空氣濕度 | [%] 90; (非凝結)  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 海拔高度最大值     | [m] 2000   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 外殼防護等級      | IP 20  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 污染度         | 2  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 認證/測試       |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| EMC電磁兼容     | EN 61000-6-2<br>EN 62026-2<br>EN 50581   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| MTTF        | [年] 254  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 說明          | 設備應由隔離電源供電。; 該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲(見附件)。; 或者可以使用2類電源來提供AUX。   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i分類      |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i版本      | 2.11; 3.0  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i編址      | 編址插座   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 擴展尋址模式      | 否  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i主站配置文件  | M2; M3; M4   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i Profil | S-8.0.E  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i I/O配置  | [hex] 8  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i ID代碼   | [hex] 0.E  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| AS-i認證      | 37302  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 數據位         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>數據位</th> <th>D0</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸出</td> <td>O-1</td> <td>O-2</td> <td>O-3</td> <td>O-4</td> </tr> </tbody> </table> | 數據位  | D0              | D1  | D2                | D3 | 輸出      | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
| 數據位         | D0   | D1   | D2              | D3  |                   |    |         |     |     |     |     |
| 輸出          | O-1  | O-2  | O-3             | O-4 |                   |    |         |     |     |     |     |
| 機械技術數據      |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 重量          | [g] 126  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 安裝方式        | DIN軌道安裝  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 材質          | PC-GF20  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 顯示器/操作件     |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 顯示          | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>開關狀態</td> <td>LED, 黃色 O1...O4</td> </tr> <tr> <td>操作</td> <td>LED, 綠色 AS-i, AUX</td> </tr> <tr> <td>故障</td> <td>LED, 紅色</td> </tr> </tbody> </table>                         | 開關狀態 | LED, 黃色 O1...O4 | 操作  | LED, 綠色 AS-i, AUX | 故障 | LED, 紅色 |     |     |     |     |
| 開關狀態        | LED, 黃色 O1...O4  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 操作          | LED, 綠色 AS-i, AUX  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 故障          | LED, 紅色  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 附件          |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 附件(可選)      | 連接件  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 注釋          |  |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |
| 包裝單位        | 1 件數   |      |                 |     |                   |    |         |     |     |     |     |





## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DO T C

## 電氣連接

排針:

連接



|         |                |
|---------|----------------|
| A+      | AS-i +         |
| A-      | AS-i -         |
| E+      | 致動器電源 +24V     |
| E-      | 致動器電源 0V       |
| O1...O4 | 開關輸出 致動器 1...4 |