




AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C



- 1 標籤
- 2 編址插座
- 3 DIN軌道適配器



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	600; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸入數: 4

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源	AUX
電源	[V] 18...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA] 500
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...70				
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90;（非凝結）				
海拔高度最大值	[m]	2000				
外殼防護等級		IP 20				
污染度		2				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[年]	485				
說明		設備應由隔離電源供電。；該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲（見附件）。；或者可以使用2類電源來提供AUX。				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證		39402				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3	
	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4	
機械技術數據						
重量	[g]	142				
安裝方式		DIN軌道安裝				
材質		PC-GF20				
顯示器/操作件						
顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4				
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX				
	故障	LED, 紅色				
附件						
附件(可選)		連接件				
注釋						
包裝單位		1 件數				



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

電氣連接

排針：

連接

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	外部的感測器電源 +24V
E-	外部的感測器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4