AC2267

AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4DI 4DO T C AUX



1 編址插座
2 LED

應用		
設計		僅應用於具AS-i主機的運行，主機行規M4
應用		控制櫃安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
附加電源	[V]	20 DC
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4300; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		数字輸入数: 4; 数字輸出数量: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	20...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

AC2267

AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4DI 4DO T C AUX

輸出					
數字輸出數量		4			
電路		PNP			
電壓範圍DC	[V]	20...30; (AUX)			
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-12: 700 mA; 採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))			
最大輸出負載總電流	[A]	4			
短路保護		是			
電流單獨的		是			
緻動器電源輸出		AUX			
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)			
海拔高度最大值	[m]	2000			
外殼防護等級		IP 20			
污染度		2			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2			
		EN 62026-2			
		EN 50581			
MTTF	[年]	186			
説明		設備應由隔離電源供電 。; 該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲(見附件) 。; 或者可以使用2類電源來提供AUX 。			
AS-i分類					
AS-i版本		3.0			
AS-i編址		編址插座			
擴展尋址模式		是			
AS-i Profil		S-7.A.7			
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	A.7			
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
		輸出	O-1	O-2	O-3	O-4
機械技術數據					
重量	[g]	144.8			
安裝方式		DIN軌道安裝			
尺寸	[mm]	108 x 25 x 105			
材質		PA			
顯示器/操作件					
顯示		開關狀態	LED, 黃色 I1...I4, O1…O4		
		操作	LED, 綠色 AS-i, AUX		
		故障	LED, 紅色		
附件					
附件(可選)		連接件			

AC2267

AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4DI 4DO T C AUX

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

排針:

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	應用於感測器和致動器的外部感測器電源供應 +24V (AUX)
E-	應用於感測器和致動器的外部感測器電源供應 0V (AUX)
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4
O-	開關輸出 致動器 0V
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4