


# AC2315



應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface雙感測器

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 感測器 1
- 2 感測器 2



產品特徵	
電氣設計	AS-i
感應距離 [mm]	4
尺寸 [mm]	55 x 60 x 35
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 40
輸出	
電氣設計	AS-i
監控範圍	
感應距離 [mm]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 67

# AC2315



應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface雙感測器

DUAL SENSOR T4 2SI M12

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [年]		924
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
擴展尋址模式		是
AS-i I/O配置 [hex]		0
AS-i ID代碼 [hex]		A.F
AS-i認證		74901
機械技術數據		
重量 [g]		149.5
安裝		非齊平安裝
尺寸 [mm]		55 x 60 x 35
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定支架
		內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35
		墊圈: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)		
		


# AC2315



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T4 2SI M12

## 連接



## 電氣連接

1	AS-i +
3	AS-i -