


# AC2317



應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 感測器 1
- 2 感測器 2



| 產品特徵            |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| 電氣設計            |      | AS-i                                  |
| 感應距離            | [mm] | 4                                     |
| 尺寸              | [mm] | 55 x 60 x 35                          |
| 電氣數據            |      |                                       |
| 工作電壓            | [V]  | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| AS-i電流損耗最大值     | [mA] | 260                                   |
| Watchdog集成看門狗電路 |      | 是                                     |
| 總的輸入/輸出         |      |                                       |
| 輸入和輸出總數         |      | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2                   |
| 輸入              |      |                                       |
| 數字輸入數           |      | 2                                     |
| 輸入感測器電源         |      | AS-i                                  |
| 電源              | [V]  | 20...30                               |



## 應用於氣動四分之一迴轉致動器的AS-Interface雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

|                  |                                 |             |
|------------------|---------------------------------|-------------|
| 數字輸入保護短路         | 否                               |             |
| 輸出               |                                 |             |
| 電氣設計             | AS-i                            |             |
| 數字輸出數量           | 2                               |             |
| 每個輸出最大電流負載 [mA]  | 100                             |             |
| 短路保護             | 是                               |             |
| 電流單獨的            | 否                               |             |
| 緻動器電源輸出          | AS-i                            |             |
| 監控範圍             |                                 |             |
| 感應距離 [mm]        | 4                               |             |
| 工作條件             |                                 |             |
| 環境溫度 [°C]        | -20...70                        |             |
| 外殼防護等級           | IP 67                           |             |
| 認證/測試            |                                 |             |
| EMC電磁兼容          | EN 50295                        |             |
|                  | EN 61000-6-2                    |             |
| MTTF [年]         | 310                             |             |
| AS-i分類           |                                 |             |
| AS-i版本           | 2.1                             |             |
| 擴展尋址模式           | 是                               |             |
| AS-i Profil      | S-7.A.E                         |             |
| AS-i I/O配置 [hex] | 7                               |             |
| AS-i ID代碼 [hex]  | A.E                             |             |
| AS-i認證           | 75001                           |             |
| 機械技術數據           |                                 |             |
| 重量 [g]           | 178.5                           |             |
| 安裝               | 非齊平安裝                           |             |
| 尺寸 [mm]          | 55 x 60 x 35                    |             |
| 材質               | PBT; PC                         |             |
| 顯示器/操作件          |                                 |             |
| 顯示               | 操作                              | 1 x LED, 綠色 |
|                  | 功能                              | 1 x LED, 黃色 |
|                  | 錯誤                              | 1 x LED, 紅色 |
| 附件               |                                 |             |
| 供貨範圍             | 固定支架                            |             |
|                  | 內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35             |             |
|                  | 墊圈: 2                           |             |
| 注釋               |                                 |             |
| 注釋               | 如果總負載電流超過100 mA，那麼所有的輸出不允許同時設定。 |             |
| 包裝單位             | 1 件數                            |             |




應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



Ausgänge


|   |          |
|---|----------|
| 2 | 開關輸出 2 + |
| 3 | 外部電源 -   |
| 4 | 開關輸出 1 + |

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



連接



Elektrischer Anschluss

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i+  |
| 3 | AS-i - |