


AC2356



AS-Interface 照明按鈕模塊

Push-button modul 8I/8O

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	< 150
反相保護	是
輸出	
電氣設計	AS-i
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
外殼防護等級	IP 65
認證/測試	
EMC 電磁兼容	EN 50295
AS-i 分類	
AS-i Profil	S-7.F

AC2356



AS-Interface 照明按鈕模塊

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	F
AS-i認證		14401
機械技術數據		
材質		前面面板: 鋁
附件		
附件(可選)		蓋式移動工具:, E70206
注釋		
注釋		按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。 外殼和按鈕都可標記。
包裝單位		1 件數