


AC2380



AS-Interface 照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



應用	
應用	現場安裝；應用於食品工業的衛生及潮濕環境
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	80
輸入	
輸入感測器電源	AS-i
輸出	
電氣設計	AS-i
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
存儲溫度 [°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i分類	
AS-i版本	2.11; 3.0
擴展尋址模式	是

AC2380



AS-Interface 照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i 主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O 配置 [hex]	B				
AS-i ID 代碼 [hex]	A.E				
AS-i 認證	135301				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	LED 1 藍色	DO-0	-	-	-
	LED 2 白色	-	DO-1	-	-
	按鈕 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	按鈕 2	-	-	-	DI-3 (NO)

機械技術數據

重量 [g]	275.6
安裝方式	螺釘安裝
尺寸 [mm]	118 x 50 x 47
材質	不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
元件	2	可自由編程的帶背景光按鈕


電氣連接

模塊連接	M12
------	-----

注釋

注釋	按鈕模塊 (RAFI 型 RAFIX22) 可防止意外接觸。
包裝單位	1 件數

電氣連接

	
1	AS-i +
3	AS-i -