
AC2386

AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



1 LED
2 按鈕 2 / LED 2
3 按鈕 1 / LED 1
4 標籤

應用		
設計		顏色插入物，可接線
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	55
輸入		
輸入感測器電源		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0
擴展尋址模式		是
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.A.E

AC2386

AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.E
AS-i認證		133801

數據位

數據位	D0	D1	D2	D3
LED 1	DO-0	-	-	-
LED 2	-	DO-1	-	-
按鈕 1	DI-0	-	-	-
按鈕 2	-	DI-1	-	-

機械技術數據

重量	[g]	140
安裝方式		DIN軌道安裝
尺寸	[mm]	89.6 x 46 x 45
材質		PA

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
元件	2	可自由編程的帶背景光按鈕

電氣連接

模塊連接	M12

附件


供貨範圍

保護板支持: 2
顏色插入物: 2, 紅色
2, 綠色
2, 黃色
2, 藍色
2, 白色

注釋

包裝單位	1 件數

電氣連接



1	AS-i +
3	AS-i -