


AC2388



AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 按鈕 2 / LED 2
- 3 按鈕 1 / LED 1
- 4 標籤



應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	55

輸入

輸入感測器電源	AS-i
---------	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i分類

AS-i版本	2.11; 3.0
擴展尋址模式	是
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-7.A.E
AS-i I/O配置	[hex] 7

AC2388



AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證		133801				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3	
	LED 1	DO-0	-	-	-	
	LED 2	-	DO-1	-	-	
	按鈕 1	DI-0	-	-	-	
	按鈕 2	-	DI-1	-	-	

機械技術數據

重量	[g]	133
安裝方式		DIN軌道安裝
尺寸	[mm]	89.6 x 46 x 45
材質		PA

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
元件	2	可自由編程的帶背景光按鈕


電氣連接

模塊連接	M12
------	-----

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

	
1	AS-i +
3	AS-i -