


AC2398



AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 按鈕 2 / LED 2
- 3 按鈕 1 / LED 1
- 4 標籤



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

55

輸入

輸入感測器電源

AS-i

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...60

存儲溫度

[°C]

-40...85

外殼防護等級

IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 61000-6-2

EN 62026-2

AS-i分類

AS-i版本

2.11; 3.0

擴展尋址模式

是

AS-i主站配置文件

M2; M3; M4

AS-i Profil

S-B.A.E

AS-i I/O配置

[hex]

B



AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
AS-i認證		134701			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	按鈕	-	-	1	2

機械技術數據

重量	[g]	131.6			
安裝方式		DIN軌道安裝			
尺寸	[mm]	89.6 x 46 x 45			
材質		PA			

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
元件	2	可自由編程的帶背景光按鈕			


電氣連接

模塊連接	M12				
------	-----	--	--	--	--

注釋

注釋	按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。				
	外殼和按鈕都可標記。				
包裝單位	1 件數				

電氣連接



1	AS-i +
3	AS-i -