


AC3204



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DI AUX T C



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	18...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	1100; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源	AUX
電源	[V] 18...30; (DC AUX)
輸入電流負載最大值	[mA] 1000
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是

AC3204



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DI AUX T C

工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...60			
存儲溫度	[°C]	-25...75			
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)			
海拔高度最大值	[m]	2000			
外殼防護等級		IP 20			
防護等級接線端子		IP 20			
污染度		2			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[年]	336			
說明		設備應由隔離電源供電。; 該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲(見附件)。; 或者可以使用2類電源來提供AUX。			
AS-i分類					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i編址		編址插座			
擴展尋址模式		是			
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
AS-i認證		124404			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
機械技術數據					
重量	[g]	113.75			
安裝方式		DIN軌道安裝			
材質		塑膠; PC-GF20			
顯示器/操作件					
顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4			
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX			
	故障	LED, 紅色			
附件					
供貨範圍		籠型卡箍			
注釋					
包裝單位		1 件數			

AC3204




AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DI AUX T C

電氣連接

插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	應用於感測器的外部電源 + 24 V (AUX)
E-	應用於感測器的外部電源 0 V (AUX)
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4