


# AC3221



## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI AUX 4DO R C



- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 編址插座
- 4 安裝在DIN軌道



### 應用

應用	控制櫃安裝
----	-------

### 電氣數據

工作電壓	[V]	18...31.6 DC; (設備應由隔離電源供電。該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲(見附件)。或者可以使用2類電源來提供AUX。)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
當前負載總數最大值	[A]	6; (歐姆阻力)
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路		是

### 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 繼電器輸出數: 4
---------	---------------------

### 輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AS-i / AUX
電源	[V]	16...30
輸入電流負載最大值	[mA]	1000
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11

# AC3221



## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI AUX 4DO R C

數字輸入保護短路		是
<b>輸出</b>		
電壓範圍DC	[V]	24; (經由E+/E- /外部SELV; 輸出O1 + O3和O2 + O4必須成對提供相同的電壓。例如: 2 x 24 0 V交流電壓或2 x 24 V直流電壓)
電壓範圍AC	[V]	10...240; (輸出O1 + O3和O2 + O4必須成對提供相同的電壓。例如: 2 x 24 0 V交流電壓或2 x 24 V直流電壓)
每個輸出最大電流負載	[mA]	6000; (歐姆阻力)
繼電器輸出數		4
短路保護		否
電流單獨的		是
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 20
防護等級接線端子		IP 20
污染度		2
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容		EN 62026-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
MTTF	[年]	248
<b>AS-i分類</b>		
AS-i版本		3.0
AS-i編址		編址插座
擴展尋址模式		是
AS-i Profil		S-7.A.7
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.7
AS-i認證		124301
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	203.35
安裝方式		DIN軌道安裝; 可並行排列安裝
材質		塑膠; PC-GF20
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4, O1...O4
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色
<b>附件</b>		
供貨範圍		公母接頭
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數




## AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI AUX 4DO R C

### 電氣連接

插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm

### 連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	應用於感測器的外部電源 + 24 V (AUX)
E-	應用於感測器的外部電源 + 0 V (AUX)
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4
O1...O4	開關輸出 繼電器 1...4
11	繼電器 O1 轉換接點, 通用
12	繼電器 O1 轉換接點, 常閉
14	繼電器 O1 轉換接點, 常開
21	繼電器 O2 轉換接點, 通用
22	繼電器 O2 轉換接點, 常閉
24	繼電器 O2 轉換接點, 常開
33, 34	繼電器 O3 常開
43, 44	繼電器 O4 常開