


# AC3227



## AS-i光纖中繼器

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 安裝在DIN軌道



### 應用

應用

經由光纖將AS-i網路擴展到最大值 3200 m

### 電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	60

### 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-25...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 20
污染度		2

### 認證/測試

EMC電磁兼容	EN 62026-2	
UL認證	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	電源	Low Voltage / Limited Energy
	文件數量UL	E205959



# AC3227



## AS-i光纖中繼器

SmartL25 AS-i FO-Repeater

機械技術數據		
重量	[g]	162.5
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PA 6.6
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		公母接頭
注釋		
注釋		運行需要額外的AS-i電源。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	總線終端連接
T2	總線終端連接