




AS interface 模塊的下部模塊

MODULE LOWER PART



1 接點插腳



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
附加電源	[V]	24 DC

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 2 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)

機械技術數據

重量	[g]	59.5
安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：