




## AS interface 模塊的下部模塊

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 接點插脚  
2 標籤  
3 編址插座



## 電氣數據

|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 工作電壓 | [M] | 26.5...31.6 DC |
| 附加電源 | [M] | 24 DC          |

## 輸出

|         |       |
|---------|-------|
| 電氣設計    | AS-i  |
| 繼電器介面容量 | < 2 A |

## 工作條件

|        |                                            |          |
|--------|--------------------------------------------|----------|
| 環境溫度   | [°C]                                       | -25...85 |
| 外殼防護等級 | IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67) |          |

## AS-i分類

|        |      |
|--------|------|
| AS-i編址 | 編址插座 |
|--------|------|

## 機械技術數據

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 重量   | [g]  | 61           |
| 安裝方式 |      | DIN軌道和儀表盤的安裝 |
| 尺寸   | [mm] | 45 x 80 x 20 |
| 材質   |      | PBT          |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：