

AC5012




AS interface 模塊的下部模塊

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5014

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 接點插腳
- 2 標籤
- 3 編址插座



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 2 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i分類

AS-i編址	編址插座
--------	------

機械技術數據

安裝方式	DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm] 45 x 80 x 20
材質	PBT; 不鏽鋼(1.4305/303)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------



AS interface 模塊的下部模塊

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：