




AS interface 模塊的下部模塊

EMS-Base FC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5000

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 接地環

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
附加電源	[V]	24 DC

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 2 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)

機械技術數據

安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT

注釋

注釋	推薦應用於接地環的插頭套筒：A 2.8 x 0.5 德國工業標準46247 下部模塊可以和上部模塊一起使用，其中M12插座的插腳5與功能接地連接 (FE)。
包裝單位	1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：