

# AC5023




## AS interface模塊的下部模塊

EEMS-Base FC Address.socket

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5011

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 接地環
- 2 編址插座

### 電氣數據

|      |     |                |
|------|-----|----------------|
| 工作電壓 | [V] | 26.5...31.6 DC |
| 附加電源 | [V] | 24 DC          |

### 輸出

|         |       |
|---------|-------|
| 電氣設計    | AS-i  |
| 繼電器介面容量 | < 2 A |

### 工作條件

|        |                                            |          |
|--------|--------------------------------------------|----------|
| 環境溫度   | [°C]                                       | -25...85 |
| 外殼防護等級 | IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67) |          |

### AS-i分類

|        |      |
|--------|------|
| AS-i編址 | 編址插座 |
|--------|------|

### 機械技術數據

|    |      |               |
|----|------|---------------|
| 外殼 |      | 應用於DIN軌道安裝的外殼 |
| 尺寸 | [mm] | 45 x 80 x 20  |
| 材質 |      | PBT           |

### 注釋

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 注釋   | 推薦應用於接地環的插頭套筒: A 2.8 x 0.5德國工業標準46247<br>下部模塊可以和上部模塊一起使用, 其中M12插座的插腳5與功能接地連接(FE)。 |
| 包裝單位 | 1 件數                                                                              |



## AS interface 模塊的下部模塊

EEMS-Base FC Address.socket

### 電氣連接

模塊下部的接點針：

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：