




AS interface 模塊的下部模塊

EMS-BASE RC ST SET



1 鎖定螺栓

電氣數據

工作電壓	[M]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

輸出

電氣設計	AS-i
繼電器介面容量	< 4 A

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據

重量	[g]	115.2
安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝
材質		PBT

附件

供貨範圍	扁形電纜墊片: 2, 丁晴橡膠 電纜插接式接頭: 3 保護蓋: 3 六角螺母: 4
附件(可選)	擋板:, 應用於AS-i模塊, AC3000 螺絲接線端子旋入:, AC5007

注釋

注釋	應用於T型和十字形的任意型號M20, 可多至4個連接電纜
包裝單位	1 件數

AC5031



AS interface 模塊的下部模塊

EMS-BASE RC ST SET

電氣連接

螺絲接線端子: ...2.5 mm²