AC508A

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DO II 3D



應用		
應用		AS-i ATEX模塊
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
數字輸出數量		4
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 50
認證/測試		
ATEX標記		II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50

AC508A

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DO II 3D

EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	211				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		否				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	8				
AS-i ID代碼	[hex]	0.E				
AS-i證書待定		是				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
機械技術數據						
重量	[g]	228.5				
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004				
		防衝擊保護外殼:, E7000A				
注釋						
注釋		必須實施機械保護 。				
		否則單元必須與防衝擊保護外殼(E7000A)一起安裝 。				
包裝單位		1 件數				

AC508A

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DO II 3D

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術:；三個方向可能的

連接



AC508A

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DO II 3D

連接器: M12; 編碼: A

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3/4
1	不接線
2	開關輸出 4
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線
	插座 O-4
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 4
5	不接線