


AC5203



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 3DO-Y IP67



應用		
應用	現場安裝	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	3
Watchdog集成看門狗電路	是	
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 3	
輸出		
數字輸出數量	3	
電路	PNP	
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護	是	
電流單獨的	是	
緻動器電源輸出	AUX	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 3DO-Y IP67


認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	215			
AS-i分類					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-8.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	8			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸出	1	2	3	-
	插座	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
	插腳	4	2 4	4	-
機械技術數據					
重量	[g]	154.3			
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				
注釋					
包裝單位	1 件數				



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線