


AC5213



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DO-Y IP67



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值 [mA]	50
當前負載總數最大值 [A]	4
Watchdog集成看門狗電路	是
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4
輸出	
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC [V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)
每個輸出最大電流負載 [mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 40 W (IEC 60947-5-1))
短路保護	是
電流單獨的	是
緻動器電源輸出	AUX
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

AC5213



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DO-Y IP67


認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]		201		
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		否				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O配置		[hex]		8		
AS-i ID代碼		[hex]		0.E		
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據						
重量		[g]		183.5		
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作		LED, 綠色		
		故障		LED, 紅色		
		功能		LED, 黃色		
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				
附件(可選)		保護蓋: M12, E73004				
注釋						
包裝單位		1 件數				



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3/4
1	不接線
2	開關輸出 4
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線
	插座 O-4
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 4
5	不接線