


# AC5215



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y IP67



| 應用          |      |                |
|-------------|------|----------------|
| 應用          |      | 現場安裝           |
| 電氣數據        |      |                |
| 工作電壓        | [V]  | 26.5...31.6 DC |
| AS-i電流損耗最大值 | [mA] | 250            |
| 總的輸入/輸出     |      |                |
| 輸入和輸出總數     |      | 數字輸入數: 4       |
| 輸入          |      |                |
| 數字輸入數       |      | 4              |
| 數字輸入輸入電路    |      | PNP            |
| 輸入感測器電源     |      | AS-i           |
| 電源          | [V]  | 18...30; (DC)  |
| 輸入電流負載最大值   | [mA] | 200            |
| 輸入電流高       | [mA] | 6...10         |
| 輸入電流低       | [mA] | 0...2          |
| 開關級別高       | [V]  | > 11           |
| 數字輸入保護短路    |      | 是              |
| 工作條件        |      |                |
| 環境溫度        | [°C] | -25...70       |
| 外殼防護等級      |      | IP 67          |

# AC5215



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y IP67


| 認證/測試       |                                |         |           |       |           |
|-------------|--------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| EMC電磁兼容     | EN 50295                       |         |           |       |           |
|             | IEC 61000-6-2                  |         |           |       |           |
| MTTF        | [年]                            | 405     |           |       |           |
| AS-i分類      |                                |         |           |       |           |
| AS-i版本      | 2.11; 3.0                      |         |           |       |           |
| AS-i編址      | 編址插座                           |         |           |       |           |
| 擴展尋址模式      | 是                              |         |           |       |           |
| AS-i主站配置文件  | M2; M3; M4                     |         |           |       |           |
| AS-i Profil | S-0.A.E                        |         |           |       |           |
| AS-i I/O配置  | [hex]                          | 0       |           |       |           |
| AS-i ID代碼   | [hex]                          | A.E     |           |       |           |
| 數據位         | 數據位                            | D0      | D1        | D2    | D3        |
|             | 輸入                             | 1       | 2         | 3     | 4         |
|             | 插座                             | I-1/2   | I-1/2 I-2 | I-3/4 | I-3/4 I-4 |
|             | 插腳                             | 4       | 2 4       | 4     | 2 4       |
| 機械技術數據      |                                |         |           |       |           |
| 重量          | [g]                            | 155.6   |           |       |           |
| 安裝方式        | AS-i扁平電纜連接                     |         |           |       |           |
| 材質          | PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的         |         |           |       |           |
| 顯示器/操作件     |                                |         |           |       |           |
| 顯示          | 操作                             | LED, 綠色 |           |       |           |
|             | 故障                             | LED, 紅色 |           |       |           |
|             | 功能                             | LED, 黃色 |           |       |           |
| 電氣連接        |                                |         |           |       |           |
| 模塊連接        | 扁形電纜                           |         |           |       |           |
| 附件          |                                |         |           |       |           |
| 供貨範圍        | 下部模塊                           |         |           |       |           |
| 附件(可選)      | 保護蓋: M12, E73004               |         |           |       |           |
| 注釋          |                                |         |           |       |           |
| 注釋          | 請勿將以下任何一點連接到外部電位:              |         |           |       |           |
|             | I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 |         |           |       |           |
|             | 連接件與AS-i電纜電流連接。                |         |           |       |           |
|             | 按照cULus工作電壓"電源級2"              |         |           |       |           |
| 包裝單位        | 1 件數                           |         |           |       |           |



電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

連接



連接器：M12

|   |          |
|---|----------|
|   | 輸入       |
|   | 插座 I-1/2 |
| 1 | 感測器電源 L+ |
| 2 | 數據輸入 2   |
| 3 | 感測器電源 L- |
| 4 | 數據輸入 1   |
| 5 | 不接線      |
|   | 插座 I-2   |
| 1 | 感測器電源 L+ |
| 2 | 不接線      |
| 3 | 感測器電源 L- |
| 4 | 數據輸入 2   |
| 5 | 不接線      |
|   | 插座 I-3/4 |
| 1 | 電源 L+    |
| 2 | 數據輸入 4   |
| 3 | 感測器電源 L- |
| 4 | 數據輸入 3   |
| 5 | 不接線      |
|   | 插座 I-4   |
| 1 | 感測器電源 L+ |
| 2 | 不接線      |
| 3 | 感測器電源 L- |
| 4 | 數據輸入 4   |
| 5 | 不接線      |