

AC535A



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D



應用		
設計	僅應用於具AS-i主機的運行，主機行規M4	
應用	AS-i ATEX模塊	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數： 4; 數字輸出數量： 4	
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

AC535A



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D

輸出						
數字輸出數量		4				
電路		PNP				
電壓範圍DC		15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)				
每個輸出最大電流負載		1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保護		是				
電流單獨的		是				
工作條件						
環境溫度		-10...50				
外殼防護等級		IP 50				
認證/測試						
ATEX標記		II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
EMC電磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		155				
AS-i分類						
AS-i版本		3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M4				
AS-i Profil		S-7.A.7				
AS-i I/O配置		7				
AS-i ID代碼		A.7				
AS-i證書待定		是				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
		輸出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
		插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據						
重量		322				
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
電氣連接						
模塊連接		扁形電纜				
附件						
供貨範圍		下部模塊				


AC535A



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D

附件(可選)	保護蓋: M12, E73004 防衝擊保護外殼:, E7000A
注釋	
注釋	必須實施機械保護。 否則單元必須與防衝擊保護外殼(E7000A)一起安裝。 請勿將以下任何一點連接到外部電位: I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接。 輸入和輸出不允許連接電流。
包裝單位	1 件數
電氣連接	
AS-i扁平電纜的快速安裝技術: ; 三個方向可能的	
電氣連接 - 輸入	
連接	




AC535A



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D

連接器：M12; 編碼：A




輸入	
插座 I-1/2	
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
插座 I-2	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
插座 I-3/4	
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
插座 I-4	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線



電氣連接 - 輸出

連接





AC535A



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D

連接器：M12; 編碼：A



	輸出
	插座 O-1/2
1	不接線
2	開關輸出 2
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 1
5	不接線
	插座 O-2
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 2
5	不接線
	插座 O-3/4
1	不接線
2	開關輸出 4
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 3
5	不接線
	插座 O-4
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 4
5	不接線

AC535A

具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D

