


AC9241



AS-Interface 模塊

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

停產產品 - 存檔登錄



1 6 輸出 帶PG電纜插接式接頭



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 140
反相保護		是
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	2
輸入感測器電源	AS-i / AUX
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 100
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	2

AC9241



AS-Interface 模塊

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	根據PELV標準
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-0.0
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代碼	[hex]	0
機械技術數據		
材質		PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
附件		
附件(可選)		PG電纜插接式接頭: 2 x PG9
		PG電纜插接式接頭: 4 x PG7
注釋		
包裝單位		1 件數